

Link do produktu: <https://desantarms.pl/latarka-armytek-zippy-wr-extended-set-yellow-120-lm-p-1067.html>



Latarka Armytek Zippy WR Extended Set Yellow 120 lm -

Cena

95,00 zł

Opis produktu

Latarka Armytek Zippy WR to mała, dwukolorowa latarka ze światłem białym i czerwonym. Posiada 5 programów światła białego i 5 programów czerwonego. Zasilana jest z wbudowanego akumulatora Li-Poly o pojemności 100mAh. Dołączony klips umożliwia podłączenie latarki do ubrań, plecaka itp. Przy pomocy mocnego pierścienia przymocujecie latarkę do kluczy. W komplecie dodatkowo klips z tworzywa z magnesem oraz pasek nagłowny.

Latarka posiada programy specjalne - latarnia o częstotliwości 1Hz zarówno w świetle białym jak i czerwonym co na pewno docenią nocni biegacze.

ZASADNICZE WŁAŚCIWOŚCI

- Temperatura światła - 6000 K - światło białe + światło czerwone
- Maksymalny strumień świetlny - 120 lm światło białe / 30 lm światło czerwone
- Zasięg - 12 m
- Ilość programów - 5 białe i 5 czerwone światło
- Zabudowany akumulator Li-Poly 100mAh
- Ładowanie przez port mUSB
- Czas pracy:

120 lm - 19 min

30 lm - 1h 20 min

4 lm - 10 h

0.1 lm - 9 d

Latarnia 100 lm / 1Hz - 2h

30 lm - 34 min

10 lm - 2h 10 min

2 lm - 10 h

0.1 lm - 5 d

Latarnia 30 lm / 1 Hz - 3 h 10 min

- GWARANCJA 5 lat - na akumulator i akcesoria

• WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE

- Kąt strumienia - 60°
- Kąt poświaty - 110°
- Ładny szeroki rozkład światła bez efektów migotania

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE

- Sygnalizacja wyczerpania akumulatora
- Białe i czerwone światło przełączane przez 2 klik
- Pamięć ostatniego trybu

ERGONOMIA

- Mała, płaska i bardzo lekka latarka
- Mocny klips do montażu na plecaku lub kieszeni
- Specjalny montaż / klips z przegubem 360 st. z zabudowanym magnesem umożliwiającą także podłączenia paska nagłownego
- Pierścień do podłączenia do kluczy

SZCZELNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

- Standard szczelności IP67
- Odporna na uderzenie z wysokości 2m
- Odporna na zalanie słupem wody o wysokości 1m

W KOMPLECIE

- Latarka
- Klips stalowy
- Klips z tworzywa z magnesem
- Pasek nagłowny
- Instrukcja